

Tapas ventiladas frontal/posterior para zócalo | Armarios autoportantes, PV



El zócalo delantero y trasero permite disponer el cableado sin restricciones de acuerdo con la norma VDE 0113. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario. Las rejillas de ventilación permiten una ventilación natural en esta zona debajo del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Tapas ventiladas frontal y posterior para zócalo. Se pueden usar en combinación con la tapa inferior ventilada CVB. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Todos los paneles tienen doble plegado en cada panel para una mayor rigidez. Sólo disponible en alto de 100 mm.

Material: Esquinas de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas, 1 panel frontal y 1 posterior con material de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP.

Instrucciones de montaje: Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez. Utilice tapas de cables ventiladas CVB para una adecuada ventilación.

Requisitos de montaje: agregue los paneles laterales PS para un zócalo completo; si va a combinar gabinetes, se recomienda añadir paneles transversales PCP para soportar ductos de cableado y mayor rigidez; use placas de fondo de ventilación CVB para una mejor ventilación en el gabinete.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.5mm
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7022
Color:	Umbra Gray

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
PV1120	PV1120	100mm	1200mm	62mm	Acero suave	Libre-permanente
PV1040	PV1040	100mm	400mm	62mm	Acero suave	Libre-permanente
PV1080	PV1080	100mm	800mm	62mm	Acero suave	Libre-permanente
PV1100	PV1100	100mm	1000mm	62mm	Acero suave	Libre-permanente
PV1060	PV1060	100mm	600mm	62mm	Acero suave	Libre-permanente

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.