

Armario con revestimiento blanco para entornos extremos



El armario para entornos extremos incluye una manecilla con cierre y una puerta desmontable con cerradura. Disponible de serie en 304SS pintado en blanco con componentes internos chapados en zinc y junta de repuesto EPDM. La junta se puede extraer, sustituir y está disponible para su venta como un kit de instalación en campo con certificación UL. Las juntas son intercambiables entre los armarios para entornos extremos del mismo tamaño.

Este producto utiliza el mismo panel posterior que el A4SW3 para facilitar las mejoras de rendimiento del armario en su próximo proyecto con cambios de diseño mínimos o nulos.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

304SS - UL 508A Recognized; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - UL 508A Recognized; Type 12*, 13*, 3R, 4, 4X File No. E61997.

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997.

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

304SS - NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X. 316LSS - NEMA/EEMAC Type 12, 13, 3R, 4, 4X.

IEC 60529 IP69 & 69K

Meets NEMA Type 3RX requirements

CARACTERÍSTICAS

Uniones mediante soldadura continua y esmeriladas.

Junta EPDM - Intervalo de temperatura: De -50 a 120 °C (de -58 a 248 °F).

Enganche de tres puntos en modelos de 24 pulgadas o más.

La puerta se puede retirar fácilmente al aflojar los tornillos de fijación.

El portadocumentos está fabricado en termoplástico de alto impacto.

Incluye pernos de anclaje para el montaje de paneles opcionales.

Tornillería exterior de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión.

Unión en la puerta, con montante de toma a tierra.

Los armarios pintados utilizan pintura blanca resistente al grafiti y son fáciles de limpiar.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
XD242010E3PTS SW	56963	610mm	508mm	254mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD242408E3PTS SW	56964	610mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD242410E3PTS SW	56965	610mm	610mm	254mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD242412E3PTS SW	56966	610mm	610mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD302408E3PTS SW	56967	762mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD302412E3PTS SW	56968	762mm	610mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD303008E3PTS SW	56972	762mm	762mm	203mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD303012E3PTS SW	56973	762mm	762mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD363008E3PTS SW	56974	914mm	762mm	203mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD363012E3PTS SW	56975	914mm	762mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD363612E3PTS SW	56976	914mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD423612E3PTS SW	56977	1067mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD483612E3PTS SW	56978	1219mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
XD483616E3PTS SW	56981	1219mm	914mm	406mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto
XD603612E3PTS SW	56982	1524mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE