

# A2 Standard Transition Coupler, Coated



Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

Multiple coatings available

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado                        | Estándar de acabado | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá |
|--------------------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| EL43T36A2NGV       | Acero    | Caliente-inmersión galvanizada | ASTM® A767 CLASE I  | 43 mm, 36 mm                            | #14, #11                                | 45 MILLONES, 35M           |

Table 2/2


| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud (L) | Profundidad de la barra 1 (BD1) | Profundidad de la barra 2 (BD2) | Espacio de la barra (BG) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|

|              |       |       |      |      |      |         |
|--------------|-------|-------|------|------|------|---------|
| EL43T36A2NGV | 60 mm | 131mm | 56mm | 43mm | 32mm | 1.98 kg |
|--------------|-------|-------|------|------|------|---------|

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE