

# Guide Rail With Coding for CompactPCI/VME64x, PC

## Power Utilities

New generation of Wih Coding type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

### CARACTERÍSTICAS

NEW generation with coding type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units

Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

"Halogen-Free", according to IEC 61249-2-21

Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements

Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material      | Color | Cantidad del paquete | Profundidad de la placa | Ancho de ranura | De conformidad con |
|--------------------|---------------|-------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 24568-356          | Polycarbonato | Rojo  |                      | 160 mm                  | 2               | EN 45545-2         |
| 64568-091          | Polycarbonato | Rojo  | 50                   | 220 mm                  | 2               | EN 45545-2         |

| Número de catálogo | Material                | Color       | Cantidad del paquete | Profundidad de la placa | Ancho de ranura | Deconformidad con |
|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 24568-357          | Polycarbonato           | Rojo        |                      | 70 mm                   | 2               | EN 45545-2        |
| 64568-086          | Polycarbonato           | Gris        | 50                   | 70 mm                   | 2               | EN 45545-2        |
| 24568-360          | Polycarbonato           | Gris        |                      | 70 mm                   | 2               | EN 45545-2        |
| 64568-085          | Polycarbonato           | Rojo        | 50                   | 70 mm                   | 2               | EN 45545-2        |
| 64568-092          | Polycarbonato           | Gris        | 50                   | 220 mm                  | 2               | EN 45545-2        |
| 24568-358          | Polycarbonato           | Gris        |                      | 160 mm                  | 2               | EN 45545-2        |
| 64568-109          | Polycarbonato, Aluminio | Rojo, Plata | 50                   | 160 mm                  | 2.5             | EN 45545-2        |
| 64568-112          | Polycarbonato, Aluminio | Gris, Plata | 50                   | 220 mm                  | 2.5             | EN 45545-2        |
| 64568-111          | Polycarbonato, Aluminio | Rojo, Plata | 50                   | 220 mm                  | 2.5             | EN 45545-2        |
| 64568-110          | Polycarbonato, Aluminio | Gris, Plata | 50                   | 160 mm                  | 2.5             | EN 45545-2        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Familia de productos                                                                | Tipo de producto | Tipo             | Compatible con                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 24568-356          | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas |
| 64568-091          | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas |
| 24568-357          | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas |

| Número de catálogo | Familia de productos                                                                               | Tipo de producto | Tipo             | Compatible con                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 64568-086          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |
| 24568-360          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |
| 64568-085          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |
| 64568-092          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |
| 24568-358          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |
| 64568-109          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |
| 64568-112          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |
| 64568-111          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |

| Número de catálogo | Familia de productos                                                                               | Tipo de producto | Tipo             | Compatible con                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 64568-110          | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO, InPac | Guía de tren     | Con Codificación | Subpistas, Casos, 19"<br>chasis, Sistemas |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:  
CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE