

Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel

Power Utilities



Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

Flush cladding parts

All uprights (front and rear) with 19" cut-outs

Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035

Bolted, die-cast frame with Al extrusions

Without door and rear panel

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Color del bastidor	Altura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento	Anchura
--------------------	-----------------	--------------------	--------	------------------------------	---------------------------	---------

15230-001	9 U	Gris negro	456 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-001	9 U	Gris negro	456 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-002	12 U	Gris negro	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-003	12 U	Gris negro	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-002	12 U	Gris negro	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-003	12 U	Gris negro	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-004	16 U	Gris negro	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-005	16 U	Gris negro	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-004	16 U	Gris negro	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-005	16 U	Gris negro	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-006	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-007	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-008	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-006	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-007	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-008	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-009	25 U	Gris negro	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-010	25 U	Gris negro	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-009	25 U	Gris negro	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm

16230-010	25 U	Gris negro	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-011	34 U	Gris negro	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-012	34 U	Gris negro	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-011	34 U	Gris negro	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-012	34 U	Gris negro	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-013	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-014	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-013	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-014	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-015	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-016	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-015	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-016	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-017	47 U	Gris negro	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-018	47 U	Gris negro	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-017	47 U	Gris negro	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-018	47 U	Gris negro	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	De conformidad con	Material del bastidor
--------------------	------------------------	-------	----------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------

15230-001	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-001	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-002	Gris negro	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-003	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-002	Gris claro	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-003	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-004	Gris negro	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-005	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-004	Gris claro	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-005	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-006	Gris negro	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-007	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-008	Gris negro	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-006	Gris claro	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-007	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-008	Gris claro	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-009	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-010	Gris negro	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-009	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio

16230-010	Gris claro	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-011	Gris negro	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-012	Gris negro	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-011	Gris claro	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-012	Gris claro	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-013	Gris negro	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-014	Gris negro	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-013	Gris claro	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-014	Gris claro	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-015	Gris negro	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-016	Gris negro	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-015	Gris claro	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-016	Gris claro	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-017	Gris negro	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-018	Gris negro	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-017	Gris claro	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-018	Gris claro	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto
15230-001	Gabinete

Número de catálogo	Tipo de producto
16230-001	Gabinete
15230-002	Gabinete
15230-003	Gabinete
16230-002	Gabinete
16230-003	Gabinete
15230-004	Gabinete
15230-005	Gabinete
16230-004	Gabinete
16230-005	Gabinete
15230-006	Gabinete
15230-007	Gabinete
15230-008	Gabinete
16230-006	Gabinete
16230-007	Gabinete
16230-008	Gabinete
15230-009	Gabinete
15230-010	Gabinete
16230-009	Gabinete

Número de catálogo	Tipo de producto
16230-010	Gabinete
15230-011	Gabinete
15230-012	Gabinete
16230-011	Gabinete
16230-012	Gabinete
15230-013	Gabinete
15230-014	Gabinete
16230-013	Gabinete
16230-014	Gabinete
15230-015	Gabinete
15230-016	Gabinete
16230-015	Gabinete
16230-016	Gabinete
15230-017	Gabinete
15230-018	Gabinete
16230-017	Gabinete
16230-018	Gabinete

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.