


Stamped Bonding Plate

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Stamped bonding plate suitable for structural steel applications

Listed to UL® 96

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)


Table 1/1

Número de catálogo	Área de contacto	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Peso por unidad
LPA540	51.600 cm ² Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm	0.088 kg
LPC540	51.600 cm ² Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm	0.254 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Stainless steel separator included with LPC540A for bi-metallic applications.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE