


Deflector de aire, panel frontal, blindaje refrofit, acero



El deflector de aire con panel frontal plano cubre una ranura vacía y elimina una fuga de aire. El panel frontal plano acepta una junta EMC de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El deflector de aire elimina las fugas de aire de las ranuras vacías

La cubierta se empuja en el carril de guía

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Deflector de aire
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Tipo:	Con Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Apantallamiento o EMC	Ancho del rack	Compatible con
20848-712	3U	1	160mm	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Apantallamiento EMC	Ancho del rack	Compatible con
20848-721	6U	1	220mm	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos
20848-720	6U	1	160mm	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos
20848-713	3U	1	220mm	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
20848-712	No
20848-721	No
20848-720	No
20848-713	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Deflector de aire para 280 mm de profundidad y para placas de E/S traseras de 80 mm disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE