

# ATCA Front Panel Kit con Spring Loading



Panel frontal AdvancedTCA para mango IEA con resorte (estilo émbolo o palanca) con pieza final fundida a presión en material Al-Profile o Stainles.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal (reforzado con diecast endpiece)

ATCA IEA mango con carga de resorte

EMC junta textil y material de fijación

## ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Ancho del rack:</b>    | 6HP           |
| <b>Altura del rack:</b>   | 8U            |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado  | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Fondo (D) |
|--------------------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20818-170          | Aluminio | Pasivado | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |
| 20818-169          | Aluminio | Pasivado | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |

| Número de catálogo | Material         | Acabado | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Fondo (D) |
|--------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20818-161          | Acero inoxidable |         | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |
| 20818-160          | Acero inoxidable |         | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Altura (H) | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|------------|-------------|--------------|
| 20818-170          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |
| 20818-169          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |
| 20818-161          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |
| 20818-160          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**