


Interrupor de contacto de puerta sin cable

NÚMERO DE CATÁLOGO

20118-810



Interrupor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa. Este producto es fácil de manejar por plug and play.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Interrupor de contacto de puerta (sin cable de conexión)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Conmutador

Fondo: 33.5mm

Altura: 76.5mm

Temperatura de funcionamiento: -25 to 75°C

Grado de protección: IP66

Anchura: 31mm

De conformidad con: UL® 508; EN 50047 Formulario B

Corriente nominal: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Cantidad del paquete: 1

Tensión: 24 – 230V

Tamaño del cable: 0.5 – 2.5mm²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solicite el soporte para la instalación del interruptor de puerta (Varistar, Novastar, Eurorack) por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE