


Panel frontal de la unidad enchufable tipo marco HF, blindaje refrofit con junta de acero, 3 U, 12 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

20838-095



Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras laterales para empaque de acero inoxidable EMC. (Solicite por separado), pasador de alineación presionado; mango en forma de trapecio, gris, PPE, UL 94 V?1.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras laterales para junta de acero inoxidable EMC (pedir por separado), pasador de alineación presado; mango en forma de trapecio, gris, PPE, UL 94 V?1

Panel frontal con mango para atornillar en la unidad de enchufe HF

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 12HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel lateral

Altura del rack: 3U


Tipo: Panel frontal

Gross Weight: 0.066kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE