









Kit de Unidad Enchufable con Mango IEL, Blindado, Negro, 6 U, 10 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

20848-597




CARACTERÍSTICAS

- Panel frontal en forma de U para junta textil
- Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)
- Habilite la instalación de un microswitch
- Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Ancho del rack: 10HP
- Cantidad del paquete: 1
- Tipo de mango: IEL
- Montaje: Atornillado delantero; Atornillado trasero IO
- Tipo de junta: Textil EMC
- Acabado frontal: Anodizado
- Acabado trasero: Grabado
- Bordes tratados: No
- De conformidad con: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
- Apantallamiento EMC: Sí
- Acabado: Anodizado; Pasivado
- Altura (H): 261.8mm
- Material: Aluminio
- Tipo de producto: Panel frontal
- Altura del rack: 6U
- Tipo: Panel frontal con mango (PIU)
- Anchura (W): 50.5mm
- Net Weight: 0.19kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE