


Panel frontal PropacPRO, ancho completo, sin blindaje, 2 U, 42 HP, 2 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar

NÚMERO DE CATÁLOGO

20850-128



El panel frontal, ancho completo para PropacPRO Case se monta en el marco de la caja.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel Al, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 2U

Ancho del rack: 42HP

Tipo de accesorio: Panel frontal

Cantidad del paquete: 1

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Anodizado

Bordes tratados: No

Fondo: 2mm

Acabado: Anodizado

Altura: 84mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Anchura: 238.7mm

Net Weight: 0.14kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE