


Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Backplane, Blindaje Retrofit, 3 U, 175 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-131



Subrack no blindado para montaje en placa trasera.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte delantero de 19" incluido, soporte ajustable en profundidad de 19" se vende por separado (no incluido en los artículos entregados)

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Construcción de aluminio

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Tipo de riel horizontal "light"

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Fondo: 175mm

Cantidad del paquete: 1

Para montaje: Plano trasero

Profundidad de la placa: 160mm

Tipo de junta: Acero inoxidable EMC (retrofittable)

Mango incluido: No

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-103

Apantallamiento EMC: No

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Subrack/chasis

Ancho del rack: 84HP

Carga estática: 11kg

Net Weight: 1.08kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE