


# RatiopacPRO AIR Unidad de ventilador radial, 2 ventiladores, 63 HP, 220 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

24572-410



Unidad de ventilador radial de montaje simple para RatiopacPRO AIR, con una capacidad de aire de 36 m<sup>3</sup>/h (soplado libre) por ventilador. Disponible en 4 anchos y 2 profundidades y con hasta 3 ventiladores equipados.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ventiladores radiales con bolas

Capacidad de aire 36 m<sup>3</sup>/h (soplado libre) por ventilador

Se adapta a las cajas de aire RatiopacPRO (la unidad de ventilador solo necesita 0,5 U de altura)

Solo 1/2 U de altura

Escape de aire a través de perforación en la placa de cubierta

No hay restricción al espacio de montaje trasero

Ninguna modificación mecánica del caso necesaria

Montaje sencillo

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 63HP

Tensión CC: 12V

Flujo de aire: 36m³/h

Fondo: 220mm

Material: Aluminio

Familia de productos: RatiopacPRO AIRE

Tipo de producto: Ventilador

Tipo: Ventilador radial

Anchura: 324.67mm

Compatible con: Casos

Gross Weight: 0.718kg

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**