

Kit PRO de Unidad Enchufable, Blindado, Perforado, Conectores Múltiples, 3 U 12 HP, 167 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24813-312



Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga acumulación electrostática; para formatos Euroboard; par con panel con recortes para más conectores.



CARACTERÍSTICAS

Placa de cubierta con perforación, para rieles guía (flujo de aire aprox. 60 %)

Panel trasero con corte para múltiples conectores

Paneles laterales extruidos con ranura a derecha e izquierda, para insertar un PCB (posición de la placa según estándar en panel lateral izquierdo solamente)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 12HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de mango: Trapezoide

Tipo de junta EMC: Textil

Tipo de panel trasero: Conector múltiple Cut-out

Tipo de placa de cubierta: Placa de cubierta con perforación para carriles de guía

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Anodizado

Refrigeración: Perforado

Fondo (D): 167mm

Apantallamiento EMC: Sí

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Cassette


Tipo: Frame Type Plug-in Unidades PRO

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para colocar otras placas sin conector trasero, se requiere carril guía (número de pieza 24812?301) y 'Fijación de la placa desde la ranura 2' (número de pieza 24812?301 + pieza de tornillo n.º 24560?178), y ya se incluyen 2 carriles guía, 2 soportes para el panel trasero y fijación de la placa para la ranura 1 y una ranura 2.

Por favor, ordene carriles guía por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE