


Tubo del cuerpo de la unidad enchufable tipo HF, 12 HP, para PCB profundo de 160 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

30809-675



El tubo negro del cuerpo de HF, para la unidad enchufable tipo marco de HF permite al usuario insertar PCB.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El tubo negro del cuerpo de HF, para la unidad enchufable tipo marco de HF permite al usuario insertar PCB

El tubo ofrece un blindaje contra la radiación de alta frecuencia

Cuerpo del módulo con aletas de enfriamiento

La unidad enchufable puede montarse en un subrack o montarse lateralmente en una placa de montaje con la tuerca deslizante

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


Ancho del rack: 12HP
Cantidad del paquete: 1
Acabado: Anodizado
Longitud (L): 167mm
Material: Aluminio
Tipo de producto: Tapa
Altura del rack: 3U
Compatible con: Casetes
Net Weight: 0.39kg
Longitud de PCB métrica: 160mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el panel frontal, el panel trasero, los soportes para PCB y los materiales de fijación por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE