


Panel frontal de perfil U para IEL, IET, Tipo 2, 3 U, 12 HP, 0,1" Offset, 2,5 mm, AL, Anodizado delantero, Conductor trasero

NÚMERO DE CATÁLOGO

30848-432



El panel frontal U-Profile se puede proteger con una junta textil. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal, montaje en PCB = 0,1" offset.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El proceso de fabricación hace que aparezcan varias estructuras superficiales entre 4 y 12 HP y 14 a 16 HP

Panel frontal, 3 U

Alineación de acero inoxidable pin prensado-in

Al extrusión, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Perfil en U, blindable con junta textil EMC

Para IEL/IET/Trapeziform Tipo 2

Para montaje frontal, fijación de PCB con 0,1" offset

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 12HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de accesorio: Panel frontal

Tipo de mango: IEL; IET

Montaje: Tornillo en frente con 0,1" offset

Tipo de junta EMC: Textil

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductor

Bordes tratados: No

De conformidad con: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Fondo: 2.5mm

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura: 128.4mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Altura del rack: 3U

Tipo: Panel frontal para la manija (PIU)

Anchura: 60.6mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el sello de perfil EMC por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE