


# Panel frontal alternativo para montaje combinado, perfil U, textil, 6 U, 2 HP, 2,5 mm, Al, Anodizado delantero, Conductor trasero

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**30849-140**



El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta. El panel frontal de perfil en U se puede combinar con una junta EMC textil. Se fija con tornillos y arandelas. Debido a la anchura de 2 HP no se pueden utilizar mangas.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal de perfil en U 6 U, 2 HP, AL, 2,5 mm

Preparado para la junta textil EMC

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo de accesorio: Panel frontal

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO

Montaje: Atornillado delantero

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Tipo de junta EMC: Textil

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Altura del rack: 6U

Altura: 261.8mm

Ancho del rack: 2HP

Anchura: 9.8mm

Fondo: 2.5mm

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado; Pasivado

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**