


# Carril guía Multi Piece, Mid-Piece, Extrusión de plástico, 280 mm, 2 mm Ancho de ranura, Gris, 10 Piezas

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**34564-893**



Carril guía de media pieza para carriles guía individuales de varias piezas de extrusión de plástico o aluminio. Adecuado para estándar, Accesorio, 4,4" tipos de PCB y piezas finales con codificación.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Perfil medio para el montaje de rieles de guía para 2 mm de ancho de ranura

se requieren 2 piezas finales de plástico; éstas se empujan a ambos extremos del perfil medio

Los rieles guía se pueden sujetar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: PVC

Color: Gris

Cantidad del paquete: 1

Profundidad de la placa: 280mm

Ancho de ranura: 2

Código de color: RAL 7035

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac

Tipo de producto: Guía de tren

Tipo: Sección intermedia

Compatible con: Subpistas; Casos; Chasis

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Entrega mav BE en Standard Pack Cantity (SPQ). El precio es por artículo individual.

Un riel guía consiste en 1 par de piezas de cabeza y 1 pieza de perfil.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE