



Unidad Enchufable Panel lateral extruido, con aletas de enfriamiento, derecha, 6 U, D = 167 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

34812-701



Panel lateral para la unidad plug-in tipo marco, extruido con aletas de enfriamiento. Las aletas de enfriamiento permiten la disipación de calor adicional a través de las aletas de enfriamiento.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las dimensiones externas (8 ... 42 HP) se mantienen sin cambios; el espacio disponible en el interior se reduce a lo ancho por las aletas de enfriamiento

Con la disipación de calor instalada de 10 W, la temperatura interior del módulo se reduce en unos 5 °C.

Panel lateral con aletas de refrigeración para una unidad enchufable tipo marco (extrusión AL). La superficie es 65% mayor que con un panel lateral sin aletas de enfriamiento

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Característica de diseño: Correcto

Cantidad del paquete: 1

Longitud de PCB métrica: 167mm

Acabado: Pasivado

Longitud: 160mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel lateral

Tipo: Panel lateral

Gross Weight: 0.477kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles laterales con y sin enfriamiento de las aletas se pueden combinar. La unidad plug-in de tipo marco consiste en: 2 paneles laterales, panel frontal con mango, panel trasero, placa de cubierta, placa base, kit de fijación.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE