


EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Pesado, Blindaje Retrofit, Manija Frontal

Subrack blindado no EMC para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX y mango frontal.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (tox-frío soldado)

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Resistencia a golpes y vibraciones hasta 5 g

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carga instalada hasta 15 kg

Versión con manijas frontales

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado

Apantallamiento EMC: No

Tipo de producto: Subrack/chasis

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24567-161	3U	175mm	1	Plano trasero	160mm	Acero inoxidable EMC
24567-162	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC
24567-163	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC
24567-164	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC
24567-461	6U	175mm	1	Plano trasero	160mm	Acero inoxidable EMC
24567-462	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC
24567-463	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC
24567-464	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24567-161	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-162	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-163	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-164	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-461	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	Deconformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24567-462	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-463	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-464	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
24567-161	RoHS	No
24567-162	RoHS, DB	No
24567-163	DB, RoHS	No
24567-164	RoHS, DB	No
24567-461	RoHS, DB	No
24567-462	DB, RoHS	No
24567-463	RoHS, DB	No
24567-464	DB, RoHS	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE