

Interscale 19" chasis de montaje en rack, perforado

Chasis flexible de 19" con protección EMC integrada y lado perforado. Basado en la plataforma interscala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas, con lados perforados

Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)

Protección EMC integrada

Protección de entrada hasta IP 20

Color RAL 7016

Casos modificados o personalizados a petición

ESPECIFICACIONES

Material:	Acero; Aluminio
Familia de productos:	Interscala
Tipo:	Perforado
Tipo de producto:	Caso de factor de forma pequeño
Apantallamiento EMC:	Sí

Table 1/2						
Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Anchura útil	Montaje	De conformidad con
14826-105	1U	221mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-107	1U	310mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-307	3U	310mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-305	3U	221mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-207	2U	310mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-205	2U	221mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100

Table 2/2		
Número de catálogo	Acabado	Envío rápido
14826-105	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto	No
14826-107	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto	No
14826-307	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto	No
14826-305	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto	No
14826-207	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto	No
14826-205	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE