


Placa de montaje para caja de 19" y Subrack



Placa de montaje para componentes pesados o conjuntos electrónicos propietarios. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO y EuropacPRO.

Los rieles guía tipo 4,4" Y tipo reforzado no se pueden utilizar en combinación con una placa de montaje. La cubierta superior / inferior que se insertará en la ranura de los rieles horizontales de luz (tipo L) no se puede utilizar en combinación con una placa de montaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de componentes pesados

Placa de montaje, ancho completo: La placa de montaje es tan ancha como la caja del suback/sistema y está fijada a los paneles laterales

Placa de montaje, ancho parcial: La placa de montaje de ancho parcial fijada al panel lateral mediante una tira de montaje

La placa del chasis no se puede combinar con las cubiertas superiores / inferiores de EMC

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Placa de montaje
Compatible con:	Subpistas

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Familia de productos	Anchura	Certificaciones
34562-745	28HP	1	112.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Familia de productos	Anchura	Certificaciones
34562-749	28HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-746	42HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-753	28HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-747	63HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-757	28HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-750	42HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	217.99mm	RoHS
34562-748	84HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-754	42HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-751	63HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	324.67mm	RoHS
34562-758	42HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-752	84HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	431.35mm	RoHS
34562-755	63HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-759	63HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Familia de productos	Anchura	Certificaciones
34562-756	84HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-760	84HP	1	292.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-870	84HP	1	352.5mm	EuropacPRO	431.35mm	
34562-871	84HP	1	412.5mm	EuropacPRO	431.35mm	

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
34562-745	No
34562-749	No
34562-746	No
34562-753	No
34562-747	No
34562-757	No
34562-750	No
34562-748	No
34562-754	No
34562-751	No
34562-758	No
34562-752	No

Número de catálogo	Envío rápido
34562-755	No
34562-759	No
34562-756	No
34562-760	No
34562-870	No
34562-871	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el kit de montaje para la placa de montaje por separado.

Otras versiones bajo petición.

Fijación de tiras requeridas para el ancho parcial, por favor ordene por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE