

Gabinete Novastar sin puerta y panel trasero



Armarios de aluminio con diseño atractivo, ideales para electrónica general, pruebas y medición, audio / video y aplicaciones de radiodifusión.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática de hasta 400 kg (véase la tabla de especificaciones)

Tipo de protección IP 20

Anchura del gabinete solo 553 mm

Revestimiento enrasado

Todos los verticales (delantero y trasero) con 19" corte-outs

Colores: RAL 7021 o combinación de colores RAL 7021/ RAL 7035

Marco atornillado, fundido a presión con extrusiones Al

Sin puerta y panel trasero

ESPECIFICACIONES

Material del bastidor:	Aluminio
Material:	Aluminio; Acero
Tipo de producto:	Gabinete
De conformidad con:	IEC 60297-3-100

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Color del bastidor	Altura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento	Anchura
15230-001	9U	Gris negro	456mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-002	12U	Gris negro	589mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-003	12U	Gris negro	589mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-004	16U	Gris negro	767mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-005	16U	Gris negro	767mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-006	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-007	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-008	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-009	25U	Gris negro	1167mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-010	25U	Gris negro	1167mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-011	34U	Gris negro	1567mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-012	34U	Gris negro	1567mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-013	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-014	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-015	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-016	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-017	47U	Gris negro	2145mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-018	47U	Gris negro	2145mm	RAL 7021	Acero	553mm

Número de catálogo	Altura del rack	Color del bastidor	Altura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento	Anchura
16230-001	9U	Gris negro	456mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-002	12U	Gris negro	589mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-003	12U	Gris negro	589mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-004	16U	Gris negro	767mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-005	16U	Gris negro	767mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-006	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-007	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-008	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-009	25U	Gris negro	1167mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-010	25U	Gris negro	1167mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-011	34U	Gris negro	1567mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-012	34U	Gris negro	1567mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-013	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-014	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-015	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-016	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-017	47U	Gris negro	2145mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-018	47U	Gris negro	2145mm	RAL 7021	Acero	553mm

Table 2/3

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	Cantidad del paquete	Acabado
15230-001	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-002	Gris negro	500mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-003	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-004	Gris negro	500mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-005	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-006	Gris negro	500mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-007	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-008	Gris negro	800mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-009	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-010	Gris negro	800mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-011	Gris negro	600mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-012	Gris negro	800mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-013	Gris negro	600mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-014	Gris negro	800mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-015	Gris negro	600mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-016	Gris negro	800mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-017	Gris negro	600mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	Cantidad del paquete	Acabado
15230-018	Gris negro	800mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
16230-001	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-002	Gris claro	500mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-003	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-004	Gris claro	500mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-005	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-006	Gris claro	500mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-007	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-008	Gris claro	800mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-009	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-010	Gris claro	800mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-011	Gris claro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-012	Gris claro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-013	Gris claro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-014	Gris claro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-015	Gris claro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-016	Gris claro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-017	Gris claro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	Cantidad del paquete	Acabado
16230-018	Gris claro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto

Table 3/3	
Número de catálogo	Envío rápido
15230-001	No
15230-002	No
15230-003	No
15230-004	No
15230-005	No
15230-006	No
15230-007	No
15230-008	No
15230-009	No
15230-010	No
15230-011	No
15230-012	No
15230-013	No
15230-014	No
15230-015	No

Número de catálogo	Envío rápido
15230-016	No
15230-017	No
15230-018	No
16230-001	No
16230-002	No
16230-003	No
16230-004	No
16230-005	No
16230-006	No
16230-007	No
16230-008	No
16230-009	No
16230-010	No
16230-011	No
16230-012	No
16230-013	No
16230-014	No
16230-015	No

Número de catálogo	Envío rápido
16230-016	No
16230-017	No
16230-018	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE