


Novastar Door Bisagra Soporte para Puerta Acortada



Soporte de bisagra de puerta para puertas acortadas, Heavy-Duty y Slim-Line, delantero o trasero.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Montaje (1 U espacio de montaje requerido) puede estar por encima o por debajo de la puerta corta

Para puertas de acero que no funcionan la altura completa del gabinete

Requiere 1 espacio de instalación U

El espacio libre puede ser cubierto por paneles frontales de 19" o una placa de conducto de cable (3 U o 4 U)

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Corchete

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Anchura	Material	Compatible con	Cantidad del paquete	Color
--------------------	-----------------	---------	----------	----------------	----------------------	-------

27230-060	1U	553mm	Acero	Gabinete	1	Gris negro
27230-061	1U	553mm	Acero		1	Gris negro
27230-098		553mm	Acero	Gabinete	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Altura	Tipo	Envío rápido
27230-060	RAL 7021	Polvo recubierto	44.45mm	Soporte de bisagra de puerta	No
27230-061	RAL 7021	Polvo recubierto	44.45mm	Soporte de bisagra de puerta	No
27230-098	RAL 7021	Polvo recubierto	44.45mm	Corchete	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE