


Novastar levantado Top Cover



Cubierta superior elevada para una mejor ventilación y escape de calor. La cubierta superior elevada Novastar es robusta y no se puede desmontar desde el exterior.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cubierta superior elevada (31 mm) con espacio de aire integral de 10 mm

Cubierta superior sujeta desde el interior (sin tornillos en el exterior)

Adecuado para colocar piezas pesadas en la cubierta superior

Incl. Puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

Anchura:	553mm
Tipo de producto:	Gabinete/rack Top Cover
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado	Tipo
25230-010	500mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Planteado
25230-046	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Planteado
25230-045	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Planteado
25230-012	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Planteado
25230-011	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Planteado

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
25230-010	No
25230-046	No
25230-045	No
25230-012	No
25230-011	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene levantar el ojo por separado si es necesario.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE