


PropacPRO Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

Ranuras de ventilación en placa base

Blindaje EMC retrofitable

Preparado para GND/puesta a tierra

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales
Familia de productos:	PropacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm
14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm

Table 2/3

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
14576-021	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	111mm
14576-023	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	111mm
14576-041	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	111mm
14576-043	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	111mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
14576-045	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	111mm
14576-101	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-103	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-121	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-123	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-125	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-141	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-143	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-145	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-161	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-163	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-165	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-167	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-169	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14576-221	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-223	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-241	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-243	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
14576-245	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-247	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-265	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-267	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-269	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14576-463	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	289mm
14576-465	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	289mm
14576-467	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	289mm
14576-469	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	289mm

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
14576-021	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-023	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-041	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-043	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-045	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-101	Aluminio	IP20	25kg	185.9mm	No
14576-103	Aluminio	IP20	25kg	185.9mm	No

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
14576-121	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-123	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-125	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-141	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-143	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-145	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-161	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-163	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-165	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-167	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-169	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-221	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-223	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-241	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-243	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-245	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-247	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-265	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
14576-267	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-269	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-463	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-465	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-467	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-469	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Estuche, 2 U con panel lateral para tip-up que lleva la manija a petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE