

PSU 19" AC/DC, MAXPOWER 100 W, Dual



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y dos voltajes de salida.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 254 VAC y 100 ... 360 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

2 voltajes de salida

Alta densidad de potencia

Eficiencia hasta el 80 %

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13100-116	19" Modo conmutado	90 – 264V	102W	2	15V	3.4A
13100-115	19" Modo conmutado	90 – 264V	101W	2	12V	4.2A
13100-114	19" Modo conmutado	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13100-112	19" Modo conmutado	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Table 2/3

Número de catálogo	Tensión 2	Corriente 2	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete
13100-116	15V	3.4A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-115	12V	4.2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-114	24V	2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-112	12V	4A	3U	8HP	171.93mm	1

Table 3/3

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
13100-116	RoHS, CE, UR	No
13100-115	CE, UR, RoHS	No
13100-114	RoHS, CE, UR	No
13100-112	CE, CSA, RoHS	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida a tensión de red > 190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE