

PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y un voltaje de salida.

CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 85 ... 253 VAC y 120 ... 358 VDC

1 voltaje de salida con bajas interferencias (ondulación baja < 25 mVpp)

Señalización: Voltaje de salida OK

Width Solo 3 HP (15,24 mm)

Diodo de desacoplamiento integrado para operación de redundancia (puede ser activado)

Autobús compartido actual pasivo

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1
13100-178	19" Modo conmutado	85 – 253V	120 – 358V	42W	1	15V
13100-177	19" Modo conmutado	85 – 253V	120 – 358V	42W	1	12V
13100-176	19" Modo conmutado	85 – 253V	120 – 358V	31W	1	5V
13100-179	19" Modo conmutado	85 – 253V	120 – 358V	46W	1	24V

Table 2/2

Número de catálogo	Corriente 1	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Envío rápido
13100-178	2.8A	3U	3HP	1	No
13100-177	3.5A	3U	3HP	1	No
13100-176	6.2A	3U	3HP	1	No
13100-179	1.9A	3U	3HP	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Panel frontal incluido en la entrega

Datos de salida en Ta = -25 ... 50 °C.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE