

# Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase



PDU modular y compacta con dos entradas de cable de alimentación que se pueden conectar a una alimentación A y B. Diseño de ahorro de espacio en un chasis.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

montaje horizontal y vertical posible

Dos cables de conexión (reducidos a la mitad en la dirección de la longitud), 3 m (con extremo abierto), 2 x 3 fases, 400 VAC (rojo, negro, área blanca)

Las tiras de enchufe se pueden girar en todas las direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Altura de montaje 1 U

## ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Longitud:</b>         | 1848.5mm            |
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Color:</b>            | Gris; Negro; Rojo   |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|

|           |                    |    |    |      |   |      |
|-----------|--------------------|----|----|------|---|------|
| 60110-287 | IEC C13            | 48 | No | 400V | 1 | 44mm |
| 60110-286 | IEC C13,<br>SCHUKO | 36 | No | 400V | 1 | 44mm |

| Table 2/2          |           |        |              |
|--------------------|-----------|--------|--------------|
| Número de catálogo | Acabado   | Altura | Envío rápido |
| 60110-287          | Anodizado | 44mm   | No           |
| 60110-286          | Anodizado | 44mm   | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE