

# Panel trasero inferior de Varistar CP, acortado



Panel trasero acortado disponible para aplicaciones IP20, IP55 y EMC.

Los paneles traseros acortados garantizan una gestión eficiente del cable.

## CARACTERÍSTICAS

Tornillo fijo, robusto y montable en una sola persona panel lateral

Liso o con tira de cepillo

Altura de la placa de conexión 400 mm

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Puerta de gabinete

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-358          | 47U             | 2200mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-359          | 47U             | 2200mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-354          | 38U             | 1800mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-356          | 42U             | 2000mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-355          | 38U             | 1800mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-357          | 42U             | 2000mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 21630-358          | RAL 7021        | Polvo recubierto | No           |
| 21630-359          | RAL 7021        | Polvo recubierto | No           |
| 21630-354          | RAL 7021        | Polvo recubierto | No           |
| 21630-356          | RAL 7021        | Polvo recubierto | No           |
| 21630-355          | RAL 7021        | Polvo recubierto | No           |
| 21630-357          | RAL 7021        | Polvo recubierto | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La altura del panel trasero es 400 mm menos que la altura del gabinete para acomodar la placa de conexión.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE