

Varistar CP IP 20 gabinete, puerta delantera de cristal, puerta trasera de acero



Varistar: Gabinete de electrónica de bastidor de acero soldado altamente versátil y robusto con una amplia gama de características disponibles que incluyen protección contra el polvo y el agua (IP 20 e IP 55), opciones de refrigeración desde ventiladores hasta enfriadores aire-agua de 40 kW, resistencia a golpes, vibraciones y sísmica hasta NEBS GR-63-CORE Bellcore Zona 4 y blindaje de radiofrecuencia/electromagnético (RFI / EMI) líder en la industria de 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (probado según IEC 61587-3).

CARACTERÍSTICAS

Tipo de protección IP 20

Con puerta frontal de vidrio

Puertas con cierre de punto único, paneles laterales con cierre de liberación rápida

Capacidad de carga estática 1600 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento
10630-040	42U	2000mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero
10630-038	38U	1800mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento
10630-039	42U	2000mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero
10630-037	38U	1800mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero

Table 2/3

Número de catálogo	Fondo	Color de revestimiento	Cantidad del paquete	Código de color de revestimiento	De conformidad con	Acabado
10630-040	600mm	Gris negro	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Polvo recubierto
10630-038	800mm	Gris negro	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Polvo recubierto
10630-039	600mm	Gris negro	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Polvo recubierto
10630-037	600mm	Gris negro	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Polvo recubierto

Table 3/3

Número de catálogo	Material del bastidor	Carga estática	Envío rápido
10630-040	Acero	1600kg	No
10630-038	Acero	1600kg	No
10630-039	Acero	1600kg	No
10630-037	Acero	1600kg	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Lever handle can be added to the doors.

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.