

Panel trasero Varistar CP con tira de cepillo, acortado



Panel trasero acortado, ahora disponible como un SKU completo para una mejor gestión de cables.

El espacio de gestión de cables está cubierto con una tira de cepillo para espacios internos más limpios.

CARACTERÍSTICAS

Altura de la placa de conexión 400 mm

Placa de conexión con tira de cepillo

La altura del panel trasero es 400 mm menos que la altura del gabinete

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-366	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-368	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-370	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-367	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-369	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-371	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Envío rápido
21630-366	Polvo recubierto	No
21630-368	Polvo recubierto	No
21630-370	Polvo recubierto	No
21630-367	Polvo recubierto	No
21630-369	Polvo recubierto	No
21630-371	Polvo recubierto	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE