


Varistar CP Top Cover Fan



Varistar Fan Top Cover con 3 ventiladores, ampliable a 6 ventiladores.

CARACTERÍSTICAS

3 ventiladores axiales instalados (máximo: 6 ventiladores)

C14 Socket

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Ventilador

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-597	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-598	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-736	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-737	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-738	800mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-739	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-599	600mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-600	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-601	600mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-602	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-603	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-604	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-605	600mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-606	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-607	600mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-608	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-609	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-610	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-611	800mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-612	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-613	800mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-614	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-740	800mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-741	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Grado de protección	Compatible con	Envío rápido
21630-597	IP20		No
21630-598	IP20		No
21630-736	IP20		No
21630-737	IP20		No
21630-738	IP20		No
21630-739	IP20		No
21630-599	IP20		No
21630-600	IP20		No
21630-601	IP20		No
21630-602	IP20		No
21630-603		Varistar CP	No

Número de catálogo	Grado de protección	Compatible con	Envío rápido
21630-604		Varistar CP	No
21630-605		Varistar CP	No
21630-606		Varistar CP	No
21630-607		Varistar CP	No
21630-608		Varistar CP	No
21630-609		Varistar CP	No
21630-610		Varistar CP	No
21630-611		Varistar CP	No
21630-612		Varistar CP	No
21630-613		Varistar CP	No
21630-614		Varistar CP	No
21630-740	IP20		No
21630-741	IP20		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra, el cable de alimentación, el termostato o el controlador de velocidad por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE