

Gabinete de servidores Varistar, RAL 7021



Rack de servidores para altos requisitos de carga estática, completamente montado y cubierto incluyendo kits lado a lado.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg

Clase de protección de entrada IP 20

Instalación de diferentes servidores posible

Gabinete de servidor con puertas perforadas, tasa de flujo de aire 78 %

RAL 7021 (gris negro)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Material del bastidor	Material de revestimiento	Color del bastidor	Código de color del bastidor	Color de revestimiento
10130-275	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-276	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-285	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro

Número de catálogo	Tipo	Material del bastidor	Material de revestimiento	Color del bastidor	Código de color del bastidor	Color de revestimiento
10130-286	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-279	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-280	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-289	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-290	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-283	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-284	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-293	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-294	Lado a lado	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	Gris negro
10130-234		Acero	Acero			
10130-235		Acero	Acero			
10130-232		Acero	Acero			
10130-233		Acero	Acero			

Table 2/3

Número de catálogo	Código de color de revestimiento	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Carga estática
10130-275	RAL 7021	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
10130-276	RAL 7021	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
10130-285	RAL 7021	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg

Número de catálogo	Código de color de revestimiento	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Carga estática
10130-286	RAL 7021	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-279	RAL 7021	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
10130-280	RAL 7021	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg
10130-289	RAL 7021	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg
10130-290	RAL 7021	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-283	RAL 7021	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
10130-284	RAL 7021	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
10130-293	RAL 7021	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
10130-294	RAL 7021	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-234			2000mm	600mm	1200mm	
10130-235			2200mm	600mm	1200mm	
10130-232			2000mm	800mm	1200mm	
10130-233			2200mm	800mm	1200mm	

Table 3/3

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
10130-275	RoHS	No
10130-276	RoHS	No
10130-285	RoHS	No

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
10130-286	RoHS	No
10130-279	RoHS	No
10130-280	RoHS	No
10130-289	RoHS	No
10130-290	RoHS	No
10130-283	RoHS	No
10130-284	RoHS	No
10130-293	RoHS	No
10130-294	RoHS	No
10130-234		No
10130-235		No
10130-232		No
10130-233		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El gabinete solo se puede combinar con los gabinetes lado a lado y los paneles laterales.

Los paneles laterales no están incluidos y se pueden pedir por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE