

Gabinete de servidores Varistar, RAL 7035



Rack de servidores para altos requisitos de carga estática, completamente ensamblado y conectado a tierra incluyendo kits lado a lado.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg

Clase de protección de entrada IP 20

Instalación de diferentes servidores posible

Gabinete de servidor con puertas perforadas, tasa de flujo de aire 78 %

RAL 7035 (gris claro)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Material del bastidor	Material de revestimiento	Color del bastidor	Código de color del bastidor	Color de revestimiento
11130-275	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-276	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-285	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro

Número de catálogo	Tipo	Material del bastidor	Material de revestimiento	Color del bastidor	Código de color del bastidor	Color de revestimiento
11130-286	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-279	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-280	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-289	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-290	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-283	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-284	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-293	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
11130-294	Lado a lado	Acero	Acero	Gris claro	RAL 7035	Gris claro
10130-240		Acero	Acero			
10130-241		Acero	Acero			
10130-238		Acero	Acero			
10130-239		Acero	Acero			

Table 2/3

Número de catálogo	Código de color de revestimiento	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Carga estática
11130-275	RAL 7035	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-276	RAL 7035	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-285	RAL 7035	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg

Número de catálogo	Código de color de revestimiento	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Carga estática
11130-286	RAL 7035	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
11130-279	RAL 7035	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-280	RAL 7035	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-289	RAL 7035	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg
11130-290	RAL 7035	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
11130-283	RAL 7035	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-284	RAL 7035	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-293	RAL 7035	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
11130-294	RAL 7035	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-240			2000mm	600mm	1200mm	
10130-241			2200mm	600mm	1200mm	
10130-238			2000mm	800mm	1200mm	
10130-239			2200mm	800mm	1200mm	

Table 3/3

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
11130-275	RoHS	No
11130-276	RoHS	No
11130-285	RoHS	No

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
11130-286	RoHS	No
11130-279	RoHS	No
11130-280	RoHS	No
11130-289	RoHS	No
11130-290	RoHS	No
11130-283	RoHS	No
11130-284	RoHS	No
11130-293	RoHS	No
11130-294	RoHS	No
10130-240		No
10130-241		No
10130-238		No
10130-239		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El gabinete solo se puede combinar con los gabinetes lado a lado y los paneles laterales.

Los paneles laterales no están incluidos y se pueden pedir por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE