

# Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Permite el uso de varilla roscada M10 o M12 (3/8 in o 1/2 in)

La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas

Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas

Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo

Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electro galvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | NB/DN | Diámetro exterior (OD) | Tamaño de la varilla (RS) | Altura (H) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|--------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|

|                  |        |    |         |        |          |        |
|------------------|--------|----|---------|--------|----------|--------|
| CSBBRP0200E<br>G | 404480 | 50 | 60.3 mm | 10, 12 | 100.3 mm | 68.3mm |
| CSBBRP0125E<br>G | 404478 | 32 | 42.2 mm | 10, 12 | 82.6 mm  | 50mm   |
| CSBBRP0100E<br>G | 404477 | 25 | 33.4 mm | 10, 12 | 73.7 mm  | 41.4mm |
| CSBBRP0150E<br>G | 404479 | 40 | 48.3 mm | 10, 12 | 88.9 mm  | 56.1mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-------------|
| CSBBRP0200EG       | 404480             | 22.2 mm     |
| CSBBRP0125EG       | 404478             | 22.2 mm     |
| CSBBRP0100EG       | 404477             | 22.2 mm     |
| CSBBRP0150EG       | 404479             | 22.2 mm     |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

