

MSP20 Perforadora de poste de metal para ojala presión fácil



CARACTERÍSTICAS

Perfora orificios de tamaño estándar en postes de metal

El ojalo a presión se inserta fácilmente en el orificio perforado

Las manijas acolchadas significan menor fatiga para el operador y manejo más cómodo

El diseño de herramienta con manijas de compensación permite que la perforadora funcione en lugares confinados y cerca de paredes perpendiculares

El peso ligero de la perforadora facilita la ubicación precisa de los orificios

Los componentes de acero endurecido mantienen la herramienta afilada por más tiempo y con menos reemplazos

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de taladro
MSP20	188480	Acero	34.1 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

