

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fijador rápido a varilla roscada o cable

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Los ganchos J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad

Se enlaza a los ganchos J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía

Los árboles de ganchos J personalizados se pueden ensamblar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos J

Los componentes nVent CADDY Cat HP se conectan fácilmente a cualquier gancho J nVent CADDY Cat HP

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente

El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación en el lugar de trabajo asociados a múltiples SKUs

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Tamaño del cable	Espesor del reborde (FT)
CATHP4Z34	181083	Spring Steel	nVent CADDY Armour	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
CATHP4Z34	181083	130N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se recomienda utilizarse con ganchos J nVent CADDY Cat HP con un diámetro de 50 mm o menor.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

