

nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de Powers Fasteners, Inc.

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

No se necesitan herramientas especiales

La Aprobación ETA-13/0355 está disponible para los anclajes de expansión de Powers Fasteners Inc.

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable de acero:	2 mm
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Diámetro de broca	Profundidad de taladro
SLS2L5WA6	196760	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	5m	63.5mm	6mm	60mm
SLS2L3WA6	196759	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3m	63.5mm	6mm	60mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Profundidad de incrustación	Carga estática
SLS2L5WA6	196760	55 mm Min	270N
SLS2L3WA6	196759	55 mm Min	270N

Tamaño de ranura (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Tamaño de taladro (HS): 8 - 10 mm

Anchura (W): 16 mm

Altura 2 (H2): 43.5mm

Altura 1 (H1): 53mm

Tamaño de rosca (TS): M8


Espesor (T): 4 mm Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estatica indicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

