

# Cable a alma de raíl, molde solamente, de señal, Pestaña de 1 in Tipo de terminal de unión, 25 mm<sup>2</sup> trenzado, Derecho

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

---

### SBB200XRH



### CARACTERÍSTICAS

---

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Material: Grafito

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: 1" Tab

Tamaño del conductor: 25 mm<sup>2</sup> varados

Diámetro exterior del conductor, nominal: 6.6mm

Estilo de soldador: TB5; T21

Orientación: Mano derecha

Solo molde: Sí

Material de soldadura: SB32, se vende por separado

Funda del conductor: SBS09C, se vende por separado

Clip de unión: S119, se vende por separado

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**