


Par de moldes de unión de juntas solamente, de señal, Raíl sin cabezal, Sin cabezal Tipo de terminal de unión, Solo molde, 3/16 in Bondstrand

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBS925M



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto diseñados para la instalación de uniones de puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Tipo de carril: Head-Free Rail

Estilo de terminal de conexión: Cabeza libre

Producto: Sólo moho

Tamaño del conductor: 3/16" Bondstrand

Diámetro exterior del conductor, nominal: 4.76mm

Estilo de soldador: T6; T7

Solo molde: Sí

Material de soldadura: SB25, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105B, se vende por separado

Funda del conductor: SBS11C, se vende por separado

Clip de unión: S2659, se vende por separado

Matriz de golpeo: SBD50, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE