

PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN1326	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN1325	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN1337	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Negro
EN1350	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN1380	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(16) Cierre C13/C15, (16) Cierre C13/C15/C19/C21	32	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Longitud del cable de entrada	Ubicación del cable de entrada
EN1326	No hay disyuntor	No	0	3,7 kVA	3m	Alimentación superior
EN1325	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior
EN1337	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior
EN1350	20 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior
EN1380	20 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior

Table 3/6

Número de catálogo	Tensión de entrada	Fase	Capacidad de interrupción	Tensión nominal	Potencia de entrada máxima	Interruptor de encendido/apagado incluido
EN1326	100 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	3,3 kVA	No
EN1325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	No
EN1337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	No
EN1350	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	No
EN1380	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	No

Table 4/6

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tensión de salida	Unidades de rack	Tipo de enchufe	Tipo de medición	Cable de entrada extraíble
--------------------	------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------------------

EN1326	16A	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	Aportación	Sí
EN1325	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Aportación	No
EN1337	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Aportación	No
EN1350	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Aportación	No
EN1380	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Aportación	No

Table 5/6

Número de catálogo	Material	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso
EN1326	Acero	Polvo recubierto	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	Acero	Polvo recubierto	1490mm	52mm	53mm	7.1kg
EN1337	Acero	Polvo recubierto	1750mm	52mm	53mm	8.12kg
EN1350	Acero	Polvo recubierto	1490mm	56mm	55mm	8.22kg
EN1380	Acero	Polvo recubierto	1490mm	56mm	55mm	8.02kg

Table 6/6

Número de catálogo	Cantidad del paquete
EN1326	1
EN1325	1
EN1337	1
EN1350	1
EN1380	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.