


Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)

Data Solutions



Las secciones curvadas de la escalerilla proporcionan un cambio vertical en la dirección. Están hechas de acero tubular de 1-1/2 pulgadas x 3/8 pulgadas (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado. Los travesaños se sueldan en el interior (doblados interiores) o en el exterior (doblados exteriores) de la sección. Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes. También están diseñados para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.

CARACTERÍSTICAS

Las secciones curvadas de la escalerilla proporcionan un cambio vertical de dirección.

Están hechos de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado.

Los travesaños se sueldan en el interior (curvas interiores) o en el exterior (curvas exteriores) de la sección.

Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes.

También están diseñados para cables de categoría 5e, 6, 6A y de fibra óptica.

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LIB12BLK	10053	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LIB12G	10052	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LIB12GZ	10054	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LIB12W	29918	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LIB15BLK	29987	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LIB15W	29988	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LIB18BLK	10056	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LIB18G	10055	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LIB18GZ	10057	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LIB18W	29922	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LIB24BLK	17337	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LIB24W	29924	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LIB6BLK	10047	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LIB6G	10046	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LIB6GZ	10048	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LIB6W	29916	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LOB12BLK	10038	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LOB12G	10037	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LOB12GZ	10042	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LOB12W	29921	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LOB15BLK	29985	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LOB15W	29986	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LOB18BLK	10044	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LOB18G	10043	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LOB18GZ	10045	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LOB18W	29923	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LOB24BLK	17336	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LOB24W	29925	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LOB6BLK	10035	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LOB6G	10034	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LOB6GZ	10036	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LOB6W	29917	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de curvatura vertical
LIB12BLK	10053	En el interior
LIB12G	10052	En el interior
LIB12GZ	10054	En el interior
LIB12W	29918	En el interior
LIB15BLK	29987	En el interior
LIB15W	29988	En el interior
LIB18BLK	10056	En el interior

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de curvatura vertical
LIB18G	10055	En el interior
LIB18GZ	10057	En el interior
LIB18W	29922	En el interior
LIB24BLK	17337	En el interior
LIB24W	29924	En el interior
LIB6BLK	10047	En el interior
LIB6G	10046	En el interior
LIB6GZ	10048	En el interior
LIB6W	29916	En el interior
LOB12BLK	10038	Afuera
LOB12G	10037	Afuera
LOB12GZ	10042	Afuera
LOB12W	29921	Afuera
LOB15BLK	29985	Afuera
LOB15W	29986	Afuera
LOB18BLK	10044	Afuera
LOB18G	10043	Afuera
LOB18GZ	10045	Afuera

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de curvatura vertical
LOB18W	29923	Afuera
LOB24BLK	17336	Afuera
LOB24W	29925	Afuera
LOB6BLK	10035	Afuera
LOB6G	10034	Afuera
LOB6GZ	10036	Afuera
LOB6W	29917	Afuera

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE