

Rack de acero para montaje en rack con marco abierto

Data Solutions



El rack de acero de marco abierto se monta en la parte delantera del rack y es ideal para sostener equipos que no son de 19 pulg. en montaje en rack. Está disponible con o sin orificios de respiradero. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg)

CARACTERÍSTICAS

El estante de acero para montaje en rack en marco abierto se monta en la parte delantera del rack y es ideal para sostener equipos que no son de 19 pulg. en montaje en rack

Está disponible con o sin orificios de respiradero. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
EMS1918	13266	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
EMS1922	13267	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
EMSV1918	13271	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
EMSV1922	13268	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Tipo
EMS1918	13266	133mm	482mm	457mm	3U	Sólido
EMS1922	13267	133mm	482mm	559mm	3U	Sólido
EMSV1918	13271	133mm	482mm	457mm	3U	Ventilado
EMSV1922	13268	133mm	482mm	559mm	3U	Ventilado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE