

# Terminal de 1 orificio de telecomunicaciones



## CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con el molde GLPCC001TC nVent ERICO Cadweld únicamente

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**Acabado:** Estañado

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | A      | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|------------------------|
| B921CC14           | 7.93 mm    | 22.23mm      | 15.88 mm    | 3.18 mm     | 9.5 mm | 7.14 mm                |
| B921CC38           | 7.93 mm    | 22.23mm      | 15.88 mm    | 3.18 mm     | 9.5 mm | 10.32 mm               |
| B921CC516          | 7.93 mm    | 22.23mm      | 15.88 mm    | 3.18 mm     | 9.5 mm | 8.73 mm                |

Table 2/2


| Número de catálogo | Ángulo (a) | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| B921CC14           | 90 °       | 50.39mm <sup>2</sup>             |

| Número de catálogo | Ángulo (a) | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| B921CC38           | 90 °       | 50.39mm <sup>2</sup>             |
| B921CC516          | 90 °       | 50.39mm <sup>2</sup>             |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE