

# Terminal de 2 orificios, estilo GL



## CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo GL nVent ERICO Cadweld únicamente

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**Acabado:** Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)
B122CE	183660	NEMA®	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm
B123CE03		No-NEMA®	11.18 mm	62.74mm	25.4 mm	3.18 mm
B122DE		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm
B122DE002		NEMA®	11.18 mm	62.74mm	25.4 mm	4.76 mm
B122EE		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	6.35 mm



Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)
B122EG		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	38.1 mm	6.35 mm
B122EG002		No-NEMA®	11.18 mm	82.55mm	82.55 mm	6.35 mm
B123EG03		No-NEMA®	11.18 mm	82.55mm	38.1 mm	6.35 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	B	Tamaño de taladro (HS)	Ángulo (a)	Tamaño del conductor equivalente
B122CE	183660	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm <sup>2</sup>
B123CE03		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	80.63mm <sup>2</sup>
B122DE		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm <sup>2</sup>
B122DE002		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	120.94mm <sup>2</sup>
B122EE		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	161.26mm <sup>2</sup>
B122EG		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	241.89mm <sup>2</sup>
B122EG002		15.9 mm	44.45 mm	17.46 mm	45 °	524.09mm <sup>2</sup>
B123EG03		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	241.89mm <sup>2</sup>

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**