


Base de terminal aéreo, montaje horizontal, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se puede ajustar mecánicamente o adherir con brea caliente, compuesto para techos o adhesivo comercial sobre superficies de techos edificados u otras ubicaciones en las que no se pueden realizar orificios

Tensión positiva del perno único para sujeción del cable en múltiples direcciones

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPA30958	Aluminio		5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPA30912	Aluminio		1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPC309L58	Cobre	Estañado	5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC309L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC309L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC30958	Cobre		5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC30912	Cobre		1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA30958	101.6 mm	0.14 kg
LPA30912	101.6 mm	0.14 kg
LPC309L58	101.6 mm	0.44 kg
LPC309L12	101.6 mm	0.44 kg
LPC309L38	101.6 mm	0.44 kg
LPC30958	101.6 mm	0.44 kg
LPC30912	101.6 mm	0.44 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.