We connect and protect

Herramienta para crimpado, hidráulica

CARACTERÍSTICAS

- Amplio rango de secciones transversales
- Diseño ergonómico
- Ligero y fácil de usar
- Incluye un estuche para fácil transportación

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Fuerza aplicada	Sistema	Troqueles	Forma de crimpado	Tamaño del conductor
M2H	716905	60kN	Mano hidráulica	Serie RKM2, PKM2 series	Hexágono	#10 varado - 600 kcmil varado, 6 mm² Stranded - 300 mm² Stranded

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.