

# Protector de equipo de datos



## CARACTERÍSTICAS

Modelos que cubren los protocolos RS-232, RS-423, RS-422 y RS-485


Diseñado para brindar protección de línea a señal de tierra y de señal de tierra a tierra de protección

La protección de enchufe es fácil de instalar

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                             | DEPRS23299D              | DEPRS42299D              | DEPRS2322525D            |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Corriente de descarga nominal (mA)             | 0.3kA 8/20 $\mu$ s       | 0.4kA 8/20 $\mu$ s       | 0.3kA 8/20 $\mu$ s       |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 15 VDC                   | 9 VDC                    | 15 VDC                   |
| Capacitancia                                   | 30 pF Max                | 30 pF Max                | 30 pF Max                |
| Modos de protección                            | Todos los pines a tierra | Todos los pines a tierra | Todos los pines a tierra |
| Tipo de conexión                               | DB9, masculino/femenino  | DB9, masculino/femenino  | DB25, masculino/femenino |
| Fondo (D)                                      | 61mm                     | 61mm                     | 61mm                     |
| Altura (H)                                     | 16.6 mm                  | 16.6 mm                  | 16.6 mm                  |
| Anchura (W)                                    | 30.5 mm                  | 30.5 mm                  | 53.5 mm                  |
| Peso por unidad                                | 0.05 kg                  | 0.05 kg                  | 0.08 kg                  |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**